



Akumulatorska bušilica-odvijač bez akumulatora i punjača, tip: 71161264



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070200 71161264
GTIN	4014586889900
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

2- i 4-brzinska akumulatorska bušilica-odvijač

- Za precizno bušenje i vijčano spajanje.
- Elektronička regulacija broja okretaja za nježno i sigurno bušenje i vijčano spajanje, hod desno/lijevo.
- Robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja.
- Dobar raspored težine i ergonomija s umecima od meke obloge za trajnu uporabu bez umaranja.
- Maksimalni napredak s AMPShare 18V ProCore baterijama: COOLPACK 2.0 tehnologija osigurava 135 % dulje trajanje baterije. Najsuvremenija tehnologija ćelija i inteligentno upravljanje baterijama osiguravaju 87 % više učinkovitosti od konvencionalnih baterija.

Prednost:

Patentiran 4-stupanjski mjenjač.

Dio isporuke:

Bez baterije i punjača. Uključujući steznu glavu, kopču za pojas i transportni kofer. **Bez akumulatora i punjača.**

Napomena:

Prikladne baterije, punjače i pokretače pronaći ćete pod br. 073851 – 073866.

Tehnički opis

Pakiranje	Transportni kovčeg
Težina	1,2 kg
tipična uporaba	Heavy Duty
Oznaka proizvođača	ASCM 18 QSW Select
Konstrukcija motora	Motor bez četkica
maksimalni broj okretaja 3. brzina	1400 min ⁻¹
Napon baterije	18 V
maksimalan broj okretaja 2. brzina	700 min ⁻¹
maksimalne vibracije prema EN	<2,5 m/s ²
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	40 mm
maksimalan mehanički okretni moment	20 Nm
maksimalan broj okretaja 4. brzina	2500 min ⁻¹
maksimalan broj okretaja 1. brzina	400 min ⁻¹
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Fein tip E 18 V
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
maksimalan okretni moment tvrdo	40 Nm
Broj sadržanih baterija	0
Vrsta baterije	Litij-ionska
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
prikladno za materijal	čelik
prikladno za materijal	drvo
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač
USP1	4-stupanjski mjenjač. 18V
USP2	pogodno za drvo i čelik, raspon stezanja brzostezne glave 1,5-13, bez baterije

Pribor

Li-Ion akumulator tip baterije, napon baterije FE18 V

073835 FE18