



Akumulatorska bušilica-odvijač s 4 brzine, tip: 711SET



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe

070204 711SET

GTIN

Razred artikla

03F

Opis

Izvedba:

Akumulatorska bušilica - odvijač

- Za precizne rezultate bušenja i vijčanog spajanja.
- Elektronička regulacija broja okretaja za nježno i sigurno bušenje i vijčano spajanje, hod desno/lijevo.
- Robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja.
- Dobar raspored težine i ergonomije s umecima od meke obloge za trajnu upotrebu bez umaranja.
- Visokonaponski Li-Ionski akumulatori s nadzorom pojedinačnih stanica i prikazom napunjenosti.

Snažan 12V aku odvijač s motorom bez četkica, 4 brzine i mobilnom bušećom glavom.

- EIN PowerDrive motor bez četkica, snažan, ne iziskuje održavanje, za maksimalnu učinkovitost i životni vijek.
- QuickIN sustav brze zamjene.
- Mobilna bušeća glava u izvedbi od punog metala za izvanrednu opteretivost u najtežim uvjetima.
- Za svaki promjer bušenja moguće je odabrati optimalnu brzinu rezanja zahvaljujući pogonu od punog metala s 4 brzine.
- Bušenje u metal 6 mm u 4. brzini pri 2 500 okretaja /min.

- **Snažno narezivanje navoja u 1. brzini.**
- **Optimalan broj okretaja za samonarezujuće vijke, stupnjevana svrdla ili narezivanje navoja.**
- **Kompaktna duljina od 150 mm (bez bušeće glave).**
- **FEIN SafetyCell Technology. Štiti bateriju i stroj od preopterećenja, pregrijavanja i dubinskih pražnjenja.**
- **EC motor bez četkica koji ne zahtijeva održavanje s 30 % većom učinkovitošću u odnosu na DC-motore i visokom stabilnošću pri okretanju.**
- **Neznatno trošenje i do 10 puta dulji vijek trajanja u odnosu na standardne DC motore.**
- **Patentirani prijenosnik s 4 brzine s izravnim prebacivanjem za snažno odvijanje, bušenje s optimalno prilagođenim brojem okretaja i za rezanje navoja.**

Mehaničko isključivanje momenta, podesimo u 20 stupnjeva, dodatni stupanj bušenja.

Standard:

Snažan akumulatorski odvijač od 12 V s motorom bez četki, pogonom s četiri stupnja prijenosa i bušećom glavom koja se može ukloniti.

- **Snažan motor FEIN PowerDrive bez četkica koji ne zahtijeva održavanje za maksimalnu učinkovitost i vijek trajanja.**
- **Sustav brze zamjene QuickIN.**
- **Uklonjiva bušeća glava u izvedbi od punog metala za izvanrednu opteretivost u najtežim uvjetima.**
- **Za svaki promjer provrta optimalna brzina rezanja zahvaljujući prijenosniku od punog metala s četiri stupnja prijenosa.**
- **Patentirani prijenosnik s četiri stupnja prijenosa s izravnim prebacivanjem za snažno odvijanje, bušenje s optimalno prilagođenim brojem okretaja i za rezanje navoja.**

Prednost:

Patentiran 4-stupanjski mjenjač.

Dio isporuke:

Bez akumulatora i punjača.

Opširan **komplet profesionalnih ureznika** idealan za obradu metala.

- **Držać nastavaka QuickIN (1/4 cola).**
- **Adapter ureznika QuickIN s 2 stezne čahure.**
- **Adapter za nasadni nastavak QuickIN.**
- **Kutna glava.**

Napomena:

Odgovarajuće starter setove (koji se sastoje od zamjenskih baterija i punjača) pronaći ćete od br. 073832 vel. 9260431701.

Tehnički opis

Pakiranje	Transportni kovčeg
Oznaka proizvođača	ASCM 12Q SET
maksimalne vibracije prema EN	<2,5 m/s ²

maksimalan broj okretaja 1. brzina	400 min ⁻¹
maskimalan okretni moment tvrdo	40 Nm
maksimalan broj okretaja 4. brzina	2500 min ⁻¹
tipična uporaba	Heavy Duty
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Fino tip E 12 V
maksimalni broj okretaja 3. brzina	1400 min ⁻¹
maksimalan broj okretaja 2. brzina	700 min ⁻¹
Težina	1,3 kg
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
Napon baterije	12 V
maskimalan mekani okretni moment	20 Nm
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	40 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
Broj sadržanih baterija	0
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
prikladno za materijal	čelik
prikladno za materijal	drvo
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač
USP1	12V
USP2	Raspon stezanja brzostezne glave 1.5-13, u transportnom koferu, prikladn za drvo i čelik

Pribor

Li-Ion akumulator tip baterije, napon baterije FE12 V	073837 FE12
Garnitura akumulatora tip 9260431701	073832 9260431701
Oprema za ručni odvijačQuick-In tip 711301	070208 711301

