



Akumulatorske magnetne bušilice, tip: 71700162



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	076524 71700162
GTIN	4014586889108
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Mala univerzalna magnetna bušilica za jezgrenje s 1 brzinom i velikim podizajem, s EC motorom bez četki. Maksimalan funkcionalnost za mobilan rad na gradilištu.

- **Za najveći učinak preporučuje se baterija FEIN HighPower s 5,2 Ah.**
- **Desni/lijevi hod.**
- **Vrlo uski trajni magnet s prethodnim magnetiziranjem.**
- **Fleksibilnost pri svim mobilnim radovima bušenja, kao što su bušenje jezgre, spiralno bušenje i bušenje navoja te upuštanje i razvrtnje.**
- **Jednostavan i intuitivan koncept rukovanja od strane rukovatelja.**
- **Prikaz magnetske snage Komfort.**
- **Senzor prevrtanja.**
- **Elektroničko podešavanje broja okretaja.**
- **Memorija broja okretaja „Memory Function“.**

Standard:

- **FEIN HighPower Li-ionski akumulatori.**
- **Komfort prikaz magnetske snage.**
- **Senzor prevrtanja.**
- **Desni/lijevi hod.**

Mala univerzalna magnetna bušilica za jezgrenje s 1 brzinom i velikim podizajem, s EC motorom bez četki. Maksimalan funkcionalnost za mobilan rad na gradilištu.

Dio isporuke:

AKBU 35 PMQ Select **bez akumulatora, uklj.** pumpu za rashladno sredstvo, pojas za vezivanje, kukicu za strugotine, svornjak za centriranje, zaštitu od dodira, klin za izbacivanje, transportni kovčeg.

Napomena:

Odgovarajuća baterija dostupna je pod br. 073834 FE 18 odn. početna garnitura br. 073832 vel. 92604325.

Pakiranje: Transportni kovčeg

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Fein tip E 18 V

Oznaka proizvođača: AKBU 35 PMQ Select

Oznaka proizvođača: 71700162

Kapacitet baterije: 2,5 Ah

Napon baterije: 18 V

maksimalan broj okretaja: 130 - 520 min⁻¹

Prihvat za alat oblik: QuickIN / MK2

Tehnički opis

Duljina magnetskog postolja	195 mm
maksimalan broj okretaja	130 - 520 min ⁻¹
maksimalni Ø razvrtavanja	18 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	18 mm
Oznaka proizvođača	AKBU 35 PMQ Select
Dubina rupe	Svrđlo za jezgrenje u čeliku maksimalno 50 mm
Pakiranje	Transportni kovčeg
maksimalni Ø rupe s navojima u čeliku	M14
Radni hod	135 mm
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Fein tip E 18 V
Prihvat za alat oblik	QuickIN / MK2
Oznaka proizvođača	71700162
Težina	12,8 kg
Visina	450 mm
Kapacitet baterije	2,5 Ah
Širina magnetskog postolja	70 mm

maksimalni Ø upuštanja	31 mm
Napon baterije	18 V
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda	Bušilica

Pribor

Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
Garnitura akumulatora tip 92604325	073832 92604325
Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15
Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Garnitura akumulatora tip 9260431501	073832 9260431501
Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28
Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43
Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26
Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20

Li-Ion akumulator HighPower tip baterije, napon baterije FE18 V	073834 FE18
Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65
Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Garnitura akumulatora tip 9260430701	073832 9260430701
Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22