



## Akumulatorski udarni odvijač, tip: 71150764



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	074000 71150764
GTIN	4014586887449
Razred artikla	03F

### Opis

#### Izvedba:

Snažni akumulatorski udarni ključ s **motorom bez četkica te mogućnosti podešavanja broja okretaja u 6 stupnjeva**. Robusna potpuno metalna udarna oprema i ergonomsko rukovanje zahvaljujući mekanoj podlozi.

- **Izravni prihvat nastavka HEX od 1/4 cola.**
- **Maksimalni okretni moment od 210 Nm.**
- **Select Version sa sučeljem MultiVolt operativan za sve litij-ionske akumulatore FEIN (12-18 V).**

#### Prednost:

Elektroničko podešavanje okretnog momenta u šest stupnjeva.

#### Dio isporuke:

**Bez baterije i bez punjača**, uključuje L-BOXX. **Bez akumulatora i bez punjača**, s transportnim kovčegom.

#### Napomena:

Prikladne baterije, punjače i pokretače pronaći ćete pod br. 073851 – 073866.

### Tehnički opis

Pakiranje	Transportni kofer
maskimalan okretni moment	210 Nm
maksimalne vibracije prema EN	6 m/s <sup>2</sup>
Dimenzije prihvata za alat	1/4 col
tipična uporaba	Heavy Duty
Oznaka proizvođača	ASCD 18-200 W4
Pogonski profil prihvata za alat	HEX
Broj udaraca	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Fino tip E 18 V
Napon baterije	12 V
Napon baterije	18 V
Težina	1 kg
Broj sadržanih baterija	0
Vrsta baterije	Litij-ionska
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
prikladno za materijal	čelik
Vrsta proizvoda	Udarni vijak

## Pribor

Li-Ion akumulator tip baterije, napon baterije FE12 V	073835 FE12
Li-Ion akumulator tip baterije, napon baterije FE18 V	073837 FE18
Li-Ion akumulator tip baterije, napon baterije FE18 V	073835 FE18
Li-Ion akumulator tip baterije, napon baterije FE12 V	073837 FE12