



SuperCut Aku-jedinica, Tip: 7129276SET



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077805 7129276SET
GTIN	4014586884301
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Oscilirajući alati u tri različite klase snage (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) novije izvedbe sa **prihvatom alata Starlock** (poboljšani prijenos snage za do 35 % više napretka u radu) vodeći su na tržištu.

- **Gotovo neograničene mogućnosti primjene (piljenje, brušenje, struganje, rezanje, turpijanje) oscilirajućim pokretima (minimalno stvaranje prašine).**
- **Nestupnjevita elektronička regulacija broja okretaja za optimalan rad.**
- **Maksimalna kvaliteta i stabilnost zahvaljujući metalnom pogonu i kontinuiranoj primjeni kugličnih i igličastih ležajeva.**
- **Optimalno rukovanje zahvaljujući ergonomskom dizajnu s mekanim umecima i malo težini.**

SuperCut – učinkovit oscilator s maksimalnim radnim napretkom za stručnu primjenu.

- **Snažne oscilirajuće kretnje: 2 × 2,0 amplituda stupnja kuta.**
- **Antivibracijski sustav sa samonosivim motorom (odvajanje kućišta).**

Akumulatorski oscilator s **EC motorom bez četki.**

Akumulatorski uređaj najnovije generacije s jednakom snagom kao i mrežni uređaj.

Standard:

SuperCut – učinkovit oscilator s maksimalnim radnim napretkom za stručnu primjenu.

- **Gotovo neograničene mogućnosti primjene (piljenje, brušenje, struganje, rezanje, turpijanje) oscilirajućim pokretima (minimalno stvaranje prašine).**
- **Nestupnjevita elektronička regulacija broja okretaja za optimalan rad.**

- **Maksimalna kvaliteta i stabilnost zahvaljujući metalnom pogonu i kontinuiranoj primjeni kugličnih i igličastih ležajeva.**
- **Optimalno rukovanje zahvaljujući ergonomskom dizajnu s mekanim umecima i maloj težini.**

Dio isporuke:

Punjač, transportni kovčeg.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073835 i dalje te 073845.

Pakiranje: Transportni kovčeg

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Fini tip E 18 V

Oznaka proizvođača: AFSC 18 QSL

Kapacitet baterije: 6 A·h

Napon baterije: 18 V

Prihvat za alat: StarlockMax, StarlockPlus, Starlock

Broj vibracija: 10000 - 19500 min⁻¹

Amplituda (oscilacijski pomak): 2 × 2,0 stupanj

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	AFSC 18 QSL
Težina	1,8 kg
Napon baterije	18 V
Broj vibracija	10000 - 19500 min ⁻¹
Kapacitet baterije	6 A·h
Amplituda (oscilacijski pomak)	2 × 2,0 stupanj
Prihvat za alat	StarlockMax, StarlockPlus, Starlock
Dimenzije brusne ploče od kutova	80 mm
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Broj sadržanih baterija	2
Pakiranje	Transportni kovčeg
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Fini tip E 18 V