



Odvijač s isključenjem okretnog momenta s ParameterControl Vijačnik sa središnjom ručkom, tip: 7112796



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	071111 7112796
GTIN	4014586891460
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

FEIN ACCU TEC odvijači s isključivanjem izrađeni su za podnošenje najvećih zahtjeva kod preciznog vijčanog spajanja u serijskoj proizvodnji.

- **EC-motori bez četki s mnogostruko duljom trajnosti i do 80 % nižim troškovima održavanja.**
- **Odgoda ponovnog pokretanja nakon vijčanog spajanja.**
- **Samozapor s rešetom u slučaju da punjenje baterije nije dostatno za postupak zatezanja.**
- **Niske tolerancije zatezanja za visoku kvalitetu vijčanog spoja.**
- **Jednako precizni pritezni zakretni momenti, neovisno o slučaju odvijanja.**
- **Odvijači koji se mogu ispitati, CmK-vrijednost > 1,67 ±10 % (odnosi se na 6 Sigma) prema ISO 5393 VDI/VDE 2647.**

Zatezni je moment za otpuštanje 25 % iznad poteznog momenta.

Odvijač s isključenjem momenta s ParameterControl za jednostavno i pojedinačno programiranje na računalu u z primjenu adaptera za programiranje (br. 071135 vel. 92604163).

Parametri za slobodno programiranje: Broj okretaja, smjer rotacije, kut okretanja, prag momenta i vrijeme.

Do 5 koraka za programiranje. Precizna prilagodba pojedinom slučaju zavijanja. **Krajnje isključenje zahvaljujući mehaničkoj spojki.** Idealno za optimiranje procesa i vremena.

Isključni odvijač za litij-ionski akumulator. Ne zahtijeva održavanje za do 500.000 zavrtača.

Dio isporuke:

Isporučuje se samo odvijač bez **akumulatora, punjača, alata za namještanje kutne glave**. Bateriju, punjač, alat za namještanje i kutnu glavu trebate naručiti ciljano za ovaj uređaj.

Napomena:

Odgovarajuće akumulatore i punjače možete pronaći od br. 073832.

Uređaje za ispitivanje okretnog momenta možete pronaći od br. 654300. Senzore za okretni moment/kut zakretanja možete pronaći od br. 654381. Usluga prethodnog postavljanja okretnog momenta na upit.

Tehnički opis

Napon baterije	12 V
Napon baterije	18 V
Težina uključujući bateriju	0,8 kg
Raspon broja okretaja	80 - 900 min ⁻¹
Oznaka proizvođača	ASM 18-12 PC
Područje okretnog momenta	4 - 12 Nm
Oblik konstrukcije	Vijačnik sa središnjom ručkom
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Fein tip E 12 V
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Fino tip E 18 V
Prihvat za alat	HEX (E 6,3) od 1/4 cola
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda	Odvijač

Pribor

Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog odvijača „TST“ maks. stezni moment 10 Nm	654300 10
Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog odvijača „TST“ maks. stezni moment 25 Nm	654300 25
Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog odvijača „TST“ maks. stezni moment 2 Nm	654300 2

Elektronički ispitivač za momentni ključ „TTT“	654340
Li-Ion akumulator tip baterije, napon baterije FE18 V	073837 FE18
Li-Ion akumulator tip baterije, napon baterije FE18 V	073835 FE18