



Krunska pila bimetal Power Change Plus, Promjer: 38mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	589790 38
GTIN	3165140949804
Razred artikla	54B

Opis

Izvedba:

HSS bimetalna krunska pila s ekstremnom stabilnošću i dugim vijekom trajanja. **Progresivno ozubljenje** za brzo rezanje i savršeno izbacivanje odvojenih čestica. Sustav **Power Change Plus** omogućuje brzu zamjenu krunske pile bez alata. Maksimalna dubina rezanja za sve veličine **44 mm**.

Upotreba:

Na stacionarnim i ručnim strojevima. Prikladan za sve materijale poput čelika, aluminija, VA čelika i drva.

Preporuka:

Kvaliteta rezanja ovisi o točnom broju okretaja i temperaturi. Korištenje ulja za rezanje, npr. br. 084205 vel. 0,25 produljuje vijek trajanja i omogućuje brži rad.

Tehnički opis

Preporučeni broj okretaja INOX	115 min ⁻¹
Preporučeni broj okretaja čelik	230 min ⁻¹
Promjer	38 mm

Preporučeni broj okretaja aluminij	345 min ⁻¹
Seriya	Power Change Plus
Zupci po colu	4-5
Prikladnost materijala	Čelik
Prikladnost materijala	Aluminij
Prikladnost materijala	Nehrđajući čelik
Prikladnost materijala	Drvo
maksimalna dubina reza	44 mm
Vrsta proizvoda	Rupičasta pila