

**Krunska pila bimetal Power Change Plus, Promjer: 44mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 589790 44 |
| GTIN | 3165140949842 |
| Razred artikla | 54B |

Opis**Izvedba:**

HSS bimetalna krunska pila s ekstremnom stabilnošću i dugim vijekom trajanja. **Progresivno ozubljenje** za brzo rezanje i savršeno izbacivanje odvojenih čestica. Sustav **Power Change Plus** omogućuje brzu zamjenu krunske pile bez alata. Maksimalna dubina rezanja za sve veličine **44 mm**.

Upotreba:

Na stacionarnim i ručnim strojevima. Prikladan za sve materijale poput čelika, aluminija, VA čelika i drva.

Preporuka:

Kvaliteta rezanja ovisi o točnom broju okretaja i temperaturi. Korištenje ulja za rezanje, npr. br. 084205 vel. 0,25 produljuje vijek trajanja i omogućuje brži rad.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Preporučeni broj okretaja INOX | 95 min ⁻¹ |
| Preporučeni broj okretaja čelik | 195 min ⁻¹ |
| Promjer | 44 mm |

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Preporučeni broj okretaja aluminij | 295 min ⁻¹ |
| Seriya | Power Change Plus |
| Zupci po colu | 4-5 |
| Prikladnost materijala | Čelik |
| Prikladnost materijala | Aluminij |
| Prikladnost materijala | Nehrđajući čelik |
| Prikladnost materijala | Drvo |
| maksimalna dubina reza | 44 mm |
| Vrsta proizvoda | Rupičasta pila |