



Akumulatorska bušilica-odvijač, tip: 7113226H1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070205 7113226H1
GTIN	2050002046511
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

2- i 4-brzinska akumulatorska bušilica-odvijač

- Za precizno bušenje i vijčano spajanje.
- Elektronička regulacija broja okretaja za nježno i sigurno bušenje i vijčano spajanje, hod desno/lijevo.
- Robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja.
- Dobar raspored težine i ergonomija s umecima od meke obloge za trajnu uporabu bez umaranja.
- Maksimalni napredak s AMPShare 18V ProCore baterijama: COOLPACK 2.0 tehnologija osigurava 135 % dulje trajanje baterije. Najsuvremenija tehnologija ćelija i inteligentno upravljanje baterijama osiguravaju 87 % više učinkovitosti od konvencionalnih baterija.

Akumulatorska bušilica-odvijač s 2 brzine i motorom bez četkica.

- EC motor POWER-Drive nezahtjevan za održavanje sa zaštitom od preopterećenja.
- Mehaničko podešavanje okretnog momenta, mogućnost podešavanja 22 stupnja, dodatni stupanj bušenja.

Prednost:

Mehaničko podešavanje okretnog momenta u 22 stupnja.

Dio isporuke:

Uključujući akumulator i punjač. Uključujući steznu glavu, kopču za pojas, transportni kofer i punjač.

Tehnički opis

Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	50 mm
maksimalne vibracije prema EN	<2,5 m/s ²
Konstrukcija motora	Motor bez četkica
Težina	1,7 kg
Kapacitet baterije	3 Ah
tipična uporaba	Strong
maksimalan broj okretaja 1. brzina	450 min ⁻¹
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Fein tip E 18 V
Napon baterije	18 V
maskimalan mekani okretni moment	32 Nm
maksimalan broj okretaja 2. brzina	2000 min ⁻¹
Oznaka proizvođača	ABS 18 QC
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
maskimalan okretni moment tvrdo	60 Nm
Pakiranje	Transportni kovčeg
Broj sadržanih baterija	2
Vrsta baterije	Litij-ionska
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
prikladno za materijal	drvo
prikladno za materijal	čelik
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač
USP1	18 V, 2-stupanjski
USP2	Raspon stezanja brzostezne glave 1,5-13, u transportnom koferu

Pribor

Li-Ion akumulator tip baterije, napon baterije FE18 V	073837 FE18
Garnitura akumulatora tip 92604324	073832 92604324
Akumulatorska bušilica-odvijač tip 71132264	070205 71132264