

Garant**Pločica za ubodno tokarenje srednja obrada, CU7025, širina utora W: 2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273732 2
GTIN	4062406133832
Razred artikla	21J

Tehnički opis

Širina utora w	2 mm
Posmak f	0,05 - 0,15 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Tolerancija širine utora w	±0,03 mm
Rezni materijal	HM
Dubina reza a _p	0,2 - 1,1 mm
Prevlaka	bez prevlake
Glavna primjena	P
Vrsta	CU7025
Kutni radijus R	0,2 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	210 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	140 m/min	P
kontinuirano	prikladno		
suho	prikladno		