

Mitutoyo**Digitalno pomično mjerilo sa sustavom AOS i izlazom podataka, mjerno područje: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412642 300
GTIN	4946368728384
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Mjerni rezultat prikazuje se preko dobro čitljivih znamenaka (visina 9 mm). Elektromagnetski mjerni sustav **AOS (Advanced Onsite Sensor)** pruža jaču zaštitu protiv vode i prašine.

- **Apsolutno mjerilo, nije potrebno nuliranje, zahvaljujući tome brže i sigurnije mjerenje.**
- **Niska potrošnja energije (20.000 sati neprekidne upotrebe), prikaz stanja baterije.**

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497080 i art. 497100 s podatkovnom tipkom za prijenos izmjerenih vrijednosti.

Poklopac za baterije br. 412239 vel. B.

Tehnički opis

Postojeći dubinomjer	da
Duljina kraka	64 mm
Broj sadržanih baterija	1
Mjerno područje	0 - 300 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Kalibriranje	A1
Standard	ISO 13385

Očitavanje	0,01 mm
Visina znakova na LCD ekranu	9 mm
Dubinomjer	kutno 3,7×1,4
Trajanje rada	20000 h
Tip baterije	Gumb-baterija
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Prihvat	Digimatic sučelje
Prihvat	USB-sučelje
Mjerni postupak mjernog uređaja	elektromagnetski induktivni postupak
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

Usluge

DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021010 300
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021000 300

Pribor

Poklopac za bateriju tip B	412239 B
----------------------------	----------