

JEPSON POWER**Cirkularna pila za metal, tip: 9435****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078231 9435
GTIN	27168943512
Razred artikla	07E

Opis**Izvedba:**

Snažna metalna kružna pila za sigurno i ravno piljenje kod cijevi i profila od čelika, neželjeznih metala, limova, metalnih ploča i sendvič panela **bez iskri**.

- **Nije potrebna uporaba rashladnog maziva.**
- **Nije potrebna naknadna obrada.**
- **Rez u sekundi.**

Metalna kružna pila Premium Super DRY Cutter 9435.

- **Idealna za piljenje cijevi i profila izrađenih od nehrđajućeg čelika, čelika, obojenih metala, plastike i kompozitnih materijala.**
- **Prigušnici vibracija za veliku sigurnost i vijek trajanja.**
- **Brzi sustav stezanja za kutne rezove.**
- **Po želji s robusnim stalkom za montažu s graničnikom za duljinu (br. 078238).**

Dio isporuke:

Uključujući 1 × list pile 90Z br. 078237 vel. 90 za čelik, nehrđajući čelik, metale koji ne sadrže željezo.

Napomena:

Metalna kružna pila DRY MITER Cutter 9410ND za filigrano piljenje mekanog i osjetljivog materijala, isporučiva na upit.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	9435
maksimalan broj okretaja	1400 min ⁻¹
Ø lista pile	355 mm
maksimalna dubina reza 45 °	102 mm
Mrežna frekvencija	50 Hz
maksimalna dubina reza 90 °	140 mm
Težina	25 kg
Prihvat snaga	2400 W
Mrežni napon	230 V
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Pila

Pribor

Rezni list kružne pile od tvrdog metala Drytec® Ø 355×25,4 mm broj zubi 60	078237 60
HM-list kružne pile samo za INOX Ø 355×25,4 mm broj zubi 90	078236 90
Rezni list kružne pile od tvrdog metala Drytec® Ø 355×25,4 mm broj zubi 72	078237 72
Montažni stalak za art. 078231 tip 600526	078238 600526
Rezni list kružne pile od tvrdog metala Drytec® Ø 355×25,4 mm broj zubi 90	078237 90