

ESCHENBACH

**Svjetiljka s povećalom varioLED+, Ø leća: 132mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	491655 132
GTIN	4048347905806
Razred artikla	49A

**Opis****Izvedba:**

- Ergonomski dizajn, mala potrošnja struje, dug vijek trajanja LED dioda (do 50 000 sati rada).
- Svjetiljka povećala s 84 izdržljive LED svjetiljke visokih performansi.
- Podesivo prstenasto ili segmentno osvjetljenje, može se prigušiti u tri stupnja. Jačina prstenastog osvjetljenja: 6000 lx / 3500 lx / 2400 lx; segmentno osvjetljenje: 2350 lx / 1450 lx / 960 lx.
- Temperatura boje 6500 K.
- Vrijednost Ra 86.
- Odmah dostupno puno osvjetljenje – bez podrhtavanja.
- Asferična leća PXM® lagana leća s cera-tec® tvrdim premazom s 3,55 dpt/2x i Ø 132 mm omogućava veliko vidno polje i oštar prikaz bez sjena za rad koji ne umara.
- Poklopac leće može se preklopiti i skinuti.
- Brza promjena pogleda i prikaza između normalnog i povećanog načina prikazivanja s pomoću „slobodno lebdeće“ leće.
- Izuzetno mala težina i šest zglobova omogućavaju optimalno poravnanje glave leće za svaku situaciju – različite mogućnosti pričvršćenja.

**Dio isporuke:**

Stolna stezaljka za ploče debljine od 18 – 74 mm.

**Dodatni pribor:**

Dodatna leća 6 dpt/2,5× povećanje s Ø 132 mm.

**Napomena:**

Postolje stola i zaštita leće od prskanja za donji dio dostupni su na upit.

Proizvođač može zamijeniti izvor svjetla.

---

## Tehnički opis

Povećavanje (x-puta)	1,9
Ø leća	132 mm
Duljina zglobnog kraka A	400 mm
Duljina zglobnog kraka B	400 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Svjetiljka povećala