

**Mahr****Digitalni mikrometar IP65 s izlazom podataka, mjerno područje: 175-200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	421318 175-200
GTIN	4059192058500
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Inovativan mikrometar s **brojkama veličine 10 mm** na zaslonu visokog kontrasta. Praktična funkcija HOLD za zamrzavanje mjerne vrijednosti za sigurno očitavanje. Kaljena, brušena mjerna vretena. Mjerne površine od tvrdog metala. Račna povučena prema naprijed s brzim pogonom. Lakirano čelično tijelo s toplinskom izolacijom. Mogu se izmjenjivati relativna i apsolutna mjerenja. Postavljanje na nulu moguće je na svakom položaju. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke. Praktičan **prikaz tolerancija s dodatnim alarmnim granicama** korisnik može prepoznati nalazi li se obradak unutar granica tolerancije i u kojoj mjeri.

**Funkcija:**

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

Uključena 1 baterija br. 81560 vel. CR2032, 1 etalon od vel. 25-50.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel br. 498941.

**Tehnički opis**

Očitavanje	0,00005 col
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Kalibriranje	B2
Vreteno Ø	6,5 mm

Očitavanje	0,001 mm
Kosina osovine	0,5 mm
Mjerno područje	175 - 200 mm
Broj sadržanih baterija	1
Granica odstupanja	7 µm
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Tvornička norma
Očitavanje	mm / inči
Prihvat	USB-sučelje
Prihvat	Digimatic-sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock sustav
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

## Usluge

DAkKS kalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 200 mm	022050 200
KalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 200 mm	022040 200