

Mahr**Digitalni mikrometar IP65 i-wi, mjerno područje: 150-175mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	421325 150-175
GTIN	4059192058814
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Inovativan mikrometar s **brojkama veličine 10 mm** na zaslonu visokog kontrasta. Praktična funkcija HOLD za zamrzavanje mjerne vrijednosti za sigurno očitavanje. Kaljena, brušena mjerna vretena. Mjerne površine od tvrdog metala. Račna povučena prema naprijed s brzim pogonom. Lakirano čelično tijelo s toplinskom izolacijom. Mogu se izmjenjivati relativna i apsolutna mjerenja. Postavljanje na nulu moguće je na svakom položaju. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke. Praktičan **prikaz tolerancija s dodatnim alarmnim granicama** korisnik može prepoznati nalazi li se obradak unutar granica tolerancije i u kojoj mjeri.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 81560 vel. CR2032, 1 etalon od vel. 25-50.

Dodatni pribor:

Bežični prijemnik i-wi br. 498912 STICK.

Tehnički opis

Očitavanje	0,00005 col
Mjerno područje	150 - 175 mm
Kosina osovine	0,5 mm

Granica odstupanja	7 µm
Kalibriranje	B2
Očitavanje	0,001 mm
Broj sadržanih baterija	1
Vreteno Ø	6,5 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	na bateriju
Bežična upotreba	Softver proizvođača
Standard	Tvornička norma
Očitavanje	mm /inči
Prihvat	MAHR i-wi radijski sustav
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock sustav
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

DAkKS kalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 200 mm	022050 200
KalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 200 mm	022040 200