

KÄRCHER**Mokri i suhi usisavač, oznaka proizvođača: NT75APMETC****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078521 NT75APMETC
GTIN	4039784727298
Razred artikla	07C

Opis**Izvedba:**

Višenamjenski učinkoviti **mokri i suhi usisavači** s velikom snagom usisavanja i kompaktnom izvedbom. Spremanje crijeva i držanje pribora na uređaju. **Automatsko gašenje** kod postizanja maksimalne visine punjenja spremnika.

- **Filtar omogućuje mokro i suho usisavanje bez uklanjanja filtra.**
- **Automatski sustav čišćenja filtra Tact omogućava kontinuiran rad uz minimalne troškove održavanja i dugi vijek trajanja filtra.**
- **Središnji okretni prekidač omogućuje praktično prebacivanje programa usisavanja.**
- **S nagibnim voznim postoljem TC i jednostavnom mogućnosti pričvršćenja za usisno crijevo i cijev.**
- **Profesionalni, industrijski usisivači s 2 motora sa spremnikom od plemenitog čelika.**
- **Robusni spremnik od 75 l s odbojnicima i metalnim okretnim kotačićima.**
- **Gotovo konstantan učinak usisavanja kroz efikasno, poluautomatsko čišćenje filtra AV ručnim aktiviranjem zračnog mlaza.**

Dio isporuke:

Sa crijevom za ispuštanje tekućine

Uključujući usisno crijevo s koljenom, metalnu usisnu cijev 2x0,5 m, podnu mlaznicu, mlaznicu za fuge, papirnu filter vrećicu.

Napomena:

Za ulja i medije koji sadrže ulja koristiti industrijski usisavač br. 078522.

Tehnički opis

Težina	26,5 kg
Visina	995 mm
Oznaka proizvođača	NT 75/2 Ap Me Tc *E
Radna buka	73 dB(A)
širina	505 mm
Duljina	700 mm
Prihvat snaga	2760 W
Protok volumena zraka	2x74 l/s
Obujam spremnika	75 l
Duljina kabela	10 m
Nazivna širina priključka	40 mm
Čišćenje filtra	ApClean poluautomatsko čišćenje filtra
Razred prašine - usisavač	L
Broj turbina	2
Vakuum	254 mbar
Duljina usisne cijevi	4 m
Posebnost	Spremnik od nehrđajućeg čelika, podvozje
Filtarski sustav	Plosnati filter
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Mokri i suhi usisavač

Pribor

Uski nastavak, 13 mm nazivna širina priključka DN40	078528 DN40
	078527 DN40

Gumena sapnica ukošene cijevi nazivna širina priključka
DN40

Set filterskih vrećica 5-dijelni prikladno za tip usisavača
NT65

072808 NT65

Ravni preklopni filter prikladno za tip usisavača NT65

072809 NT65