

Uređaji za mjerenje otpora, tip: RESIST



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	473340 RESIST
GTIN	2050001865090
Razred artikla	47F

Opis

Izvedba:

Kompaktan i praktičan uređaj za mjerenje otpora SAFE-STAT s dvije letvice od mjedi i mogućnosti priključivanja vanjskih elektroda **za mjerenje otpora površine, odvođenja i prolaznosti sukladno IEC 61340**. Zahvaljujući integriranim paralelnim elektrodama na donjoj strani dovoljno je mjerni uređaj samo prisloniti na mjesto koje želite izmjeriti.

Dio isporuke:

Uključuje vod za uzemljenje, torbu i upute za uporabu.

Dodatni pribor:

Blok baterija od 9 V br. 081561 vel. 6LR61.

Kalibriranje: Cijena na upit

Mjerno područje: $10^3 - 10^{12} \Omega$

Granica odstupanja: ± 1 dekada

Mjerni napon: 100 V

Duljina: 130 mm

širina: 70 mm

Visina: 27 mm

Tehnički opis

Visina	27 mm
--------	-------

Težina	217 g
Mjerni napon	100 V
Duljina	130 mm
širina	70 mm
Mjerno područje	$10^3 - 10^{12} \Omega$
Granica odstupanja	± 1 dekada
Opskrba energijom	na bateriju
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 6LR61
Tip baterije	9 V-Block
Broj sadržanih baterija	1
Kalibriranje	Cijena na upit
Vrsta proizvoda	Uređaji za mjerenje otpora

Pribor

Okrugla elektroda	473346
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina 6LR61	081556 6LR61