

Uređaji za mjerenje otpora, tip: KOMBI



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	473340 KOMBI
GTIN	2050001865083
Razred artikla	47F

Opis

Izvedba:

Kompaktan i praktičan uređaj za mjerenje otpora SAFE-STAT s dvije letvice od mjedi i mogućnosti priključivanja vanjskih elektroda **za mjerenje otpora površine, odvođenja i prolaznosti sukladno IEC 61340**. Zahvaljujući integriranim paralelnim elektrodama na donjoj strani dovoljno je mjerni uređaj samo prisloniti na mjesto koje želite izmjeriti. Zahvaljujući **integriranom testeru u obliku narukvice za provjeru uzemljenja osoba** putem narukvice i kabla za uzemljenje praktični mjerni uređaj SAFE-STAT kombinirani metar idealan je za brzu provjeru EPA radnih mjesta, uzemljena osoba itd.

Dio isporuke:

Uključuje vod za uzemljenje, torbu i upute za uporabu.

Dodatni pribor:

Blok baterija od 9 V br. 081561 vel. 6LR61.

Kalibriranje: Cijena na upit

Mjerno područje: $10^3 - 10^{12} \Omega$

Granica odstupanja: $\pm 1/2$ dekade

Mjerni napon: 100 V

Mjerno područje senzora na narukvici: 0,75 - 35 M Ω

Granica pogreške senzora na narukvici: $\pm 10 \%$

Mjerni napon senzora na narukvici: 15 V

Tehnički opis

Granica odstupanja	± 1/2 dekade
širina	65 mm
Mjerno područje senzora na narukvici	0,75 - 35 MΩ
Duljina	130 mm
Težina	180 g
Mjerno područje	10 ³ - 10 ¹² Ω
Granica pogreške senzora na narukvici	±10 %
Mjerni napon senzora na narukvici	15 V
Mjerni napon	100 V
Visina	27 mm
Opskrba energijom	na bateriju
Broj sadržanih baterija	1
Tip baterije	9 V-Block
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 6LR61
Kalibriranje	Cijena na upit
Vrsta proizvoda	Uređaji za mjerenje otpora

Pribor

Okrugla elektroda	473346
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina 6LR61	081556 6LR61