

**Kutna glodača glava 90° MFWN, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 50/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	225615 50/4
GTIN	2050001929945
Razred artikla	250

**Opis****Izvedba:**

Kutna glodača glavas dvostranim izmjenjivim reznim pločicama.<br>Kombinacija kuta namještanja, prostora za odvođenje odvojenih čestica kao i geometrija te kut rezanja izmjenjivih reznih pločica osiguravaju velike volumene odrezivanja, odvođenje odvojenih čestica, dulji vijek trajanja i male sile rezanja, a time i veliku ekonomičnost.

**Tehnički opis**

Ø reza $D_c$	50 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WNMU 0806..
maksimalna dubina reza $a_p$ maks	8 mm
Ø prihvatne rupe	22 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229700 (T15; 4,2 Nm)
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	40 mm
Broj oštrica Z	4
Izvedba drške	s provrtom

Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

**Pribor**

Stezni vijak	229700
--------------	--------