

Mitutoyo**Digitalni dubinomjer AOS s podatkovnim izlazom, mjerno područje: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	418711 200
GTIN	4946368688527
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Mjerni rezultat se prikazuje na dobro čitljivom zaslonu. Mjerne površine su lepane.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 497080 i 497100.

Tehnički opis

Presjek mjerne vodilice	16×3,5 mm
Kalibriranje	A1
Prihvat	USB sučelje
Prihvat	Digimatic sučelje
Očitavanje	0,01 mm
Duljina mosta	100 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,02 mm

Standard	ISO 13385
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	Etui
Mjerni postupak mjernog uređaja	elektromagnetski induktivni postupak
Vrsta proizvoda	Dubinomjer

Usluge

DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
Priključni kabl Data tipkom tip D2	497100 D2
Priključni kabl tip D2	497080 D2
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497100 USB2
Pojedinačni dodatni produžeci duljina mosta 180 mm	418744 180
Priključni kabl tip USB2	497080 USB2
Pojedinačni dodatni produžeci duljina mosta 320 mm	418744 320
Priključni kabl tip D1	497080 D1
Priključni kabl Data tipkom tip D1	497100 D1
Pojedinačni dodatni produžeci duljina mosta 260 mm	418744 260
Odašiljač tip S1	498966 S1