

**Mitutoyo****Digitalni dubinomjer AOS s podatkovnim izlazom, mjerno područje: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	418711 150
GTIN	4946368688503
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

Mjerni rezultat se prikazuje na dobro čitljivom zaslonu. Mjerne površine su lepane.

**Dio isporuke:**

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. 357.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel br. 497080 i 497100.

**Tehnički opis**

Duljina mosta	100 mm
Kalibriranje	A1
Očitavanje	0,01 mm
Prihvat	USB sučelje
Prihvat	Digimatic sučelje
Presjek mjerne vodilice	16x3,5 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,02 mm

Standard	ISO 13385
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	Etui
Mjerni postupak mjernog uređaja	elektromagnetski induktivni postupak
Vrsta proizvoda	Dubinomjer

## Usluge

DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200

## Pribor

Priključni kabl Data tipkom tip D1	497100 D1
Pojedinačni dodatni produžeci duljina mosta 180 mm	418744 180
Priključni kabel tip D1	497080 D1
Priključni kabl Data tipkom tip D2	497100 D2
Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497100 USB2
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Pojedinačni dodatni produžeci duljina mosta 260 mm	418744 260
Priključni kabel tip USB2	497080 USB2
Priključni kabel tip D2	497080 D2
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
Odašiljač tip S1	498966 S1
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Pojedinačni dodatni produžeci duljina mosta 320 mm	418744 320