

Mahr**Digitalni mikrometar s izmjenjivim mjernim ulošcima i-wi, mjerno područje: 0-25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	421323 0-25
GTIN	4059192063719
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Mikrometri sa **stacionarnim** vretenom i brzo **izmjenjivim mjernim ulošcima**. **Korak vretena od 5 mm po okretu** smanjuje vrijeme namještanja. **Brojke veličine 10 mm** na zaslonu visokog kontrasta. Praktična funkcija HOLD za zamrzavanje mjerne vrijednosti za sigurno očitavanje. Mogu se izmjenjivati relativna i apsolutna mjerenja. Nuliranje je moguće na svakom položaju. Zahvaljujući praktičnom prikazu tolerancija s dodatnim alarmnim granicama korisnik može prepoznati nalazi li se obradak unutar granica tolerancije i u kojoj mjeri. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

6 pari izmjenjivih mjernih umetaka koji imaju:

- **Ravne mjerne površine Ø 6,5 mm.**
- **Tanjuraste mjerne površine Ø 11,3 mm.**
- **Smanjene mjerne površine Ø 2 mm.**

- **Konveksne mjerne površine \varnothing 7 mm.**
- **Oštrice 0,75×7 mm.**
- **Konus 60° \varnothing 0,5 – 5,5 mm.**

Dodatni pribor:

Radio prijemnik i-wi br. 498912.

Tehnički opis

Kosina osovine	5 mm
Broj sadržanih baterija	1
Očitavanje	0,001 mm
Vreteno \varnothing	6,5 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Granica odstupanja	4 μ m
Očitavanje	0,00005 col
Mjerno područje	0 - 25 mm
Broj mjernih nastavaka	6
Kalibriranje	B1
Visina znakova na LCD ekranu	10 mm
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	na bateriju
Bežična upotreba	Softver proizvođača
Standard	DIN 863
Očitavanje	mm / inči
Prihvat	MAHR i-wi-radijski sustav
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock sustav
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

022010 100

DAkS kalibriranje Mikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm

Kalibriranje Mikrometar bez etalona maks. mjerno područje 25 mm

022000 25

Pribor

Bežični prijemnik za Mahr i-wi tip STICK

498912 STICK