


Garant GRIDLINE

**Pregradni materijal za ormar za alat 7S, 26×24G, tip: 1000/7S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	931131 1000/7S
GTIN	4062406133764
Razred artikla	9GB

**Opis****Izvedba:**

Pregradni materijal za pet ladica ormara za alat 7S. Sastoji se od korita GARANT s pregradnim stijenkama i pregradnim letvicama s prorezima s rubnim letvicama i ugradnim pregradama.

**Odgovara:**

Ormar za alat GARANT GridLine 7S br. 931125 vel. 1000/7S.

**Dio isporuke:**

20 korita GARANT GridLine, 70 pregradnih stijenki GARANT GridLine, 9 pregradnih letvica GARANT GridLine, 4 para rubnih letvica GARANT GridLine, 40 ugradnih pregrada GARANT GridLine.

**Tehnički opis**

Korisna površina ladice u G	26×24
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	26×24G
Vrsta proizvoda	Podjela ladice

**Pribor**

2-dijelni set rubnih letvica s prorezima dubina 24G prikladno za visinu fronte ladice 150 mm	951580 150
--	------------

## List s podacima

Korita pregradnih stijenkiset 10-dijelni tip C	951275 C
Korita visine 25 mm1K širinaxdubina u G / tip 6X6/3	951415 6X6/3
Ugradne pregradeširina 8G prikladno za visinu fronte ladice 75 mm	951781 75
Ugradne pregradeširina 10G prikladno za visinu fronte ladice 100 mm	951801 100
Korita pregradnih stijenkiset 10-dijelni tip B	951275 B
Pregradne letvice s prorezimadubina 24G prikladno za visinu fronte ladice 150 mm	951530 150
2-dijelni set rubnih letvica s prorezimadubina 24G prikladno za visinu fronte ladice 75 mm	951580 75
Korita visine 25 mm1K širinaxdubina u G / tip 2X6/1	951415 2X6/1
Ugradne pregradeširina 10G prikladno za visinu fronte ladice 125 mm	951801 125
Ugradne pregradeširina 8G prikladno za visinu fronte ladice 100 mm	951781 100
Pregradne letvice s prorezimadubina 24G prikladno za visinu fronte ladice 100 mm	951530 100
Pregradne letvice s prorezimadubina 24G prikladno za visinu fronte ladice 125 mm	951530 125
2-dijelni set rubnih letvica s prorezimadubina 24G prikladno za visinu fronte ladice 100 mm	951580 100
Korita visine 25 mm1K širinaxdubina u G / tip 6X6/4	951415 6X6/4
Ugradne pregradeširina 3G prikladno za visinu fronte ladice 75 mm	951731 75
Ugradne pregradeširina 12G prikladno za visinu fronte ladice 150 mm	951821 150
2-dijelni set rubnih letvica s prorezimadubina 24G prikladno za visinu fronte ladice 125 mm	951580 125
Pregradne letvice s prorezimadubina 24G prikladno za visinu fronte ladice 75 mm	951530 75
Ugradne pregradeširina 6G prikladno za visinu fronte ladice 75 mm	951761 75
	951781 125

Ugradne pregradeširina 8G prikladno za visinu fronte  
ladice 125 mm

---