

Mahr**Digitalni mikrometar s fiksiranim mjernim površinama, mjesto područje:
0-25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	421681 0-25
GTIN	4059192058715
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Inovativan mikrometar s **brojkama veličine 10 mm** na zaslonu visokog kontrasta. Praktična funkcija HOLD za zamrzavanje mjerne vrijednosti za sigurno očitavanje. Lakirano čelično tijelo s toplinskom izolacijom. Mogu se izmjenjivati relativna i apsolutna mjerenja. Postavljanje na nulu moguće je na svakom položaju. Zahvaljujući praktičnom **prikazu tolerancija s dodatnim alarmnim granicama** korisnik može prepoznati nalazi li se obradak unutar granica tolerancije i u kojoj mjeri.

Mjerno vreteno i amboss od tvrdog metala.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 81560 vel. CR2032, 1 etalon od vel. 25-50.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498941.

Tehnički opis

Visina znakova na LCD ekranu	10 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Očitavanje	0,00005 col
Broj sadržanih baterija	1

Granica odstupanja	4 µm
Kalibriranje	B1
Očitavanje	0,001 mm
Kosina osovine	0,5 mm
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Tvornička norma
Prihvat	Digimatic-sučelje
Prihvat	USB-sučelje
Prihvat	RS232C sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Očitavanje	mm / inči
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

KalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 25 mm	022000 25
DAkKS kalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm	022010 100

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
--	---------------