

Mitutoyo

Digitalni mikrometar s izlazom podataka, mjerno područje: 75-105mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	421590 75-105
GTIN	4946368736723
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Granice pogreške točnije nego zahtjevi prema **DIN 863. Uključivanje/isključivanje, Origin (osnovno podešavanje), Zero/Abs** (za nuliranje u bilo kojem položaju), **Hold/Data** (spremanje mjerne vrijednosti, odnosno prijenos podataka).

Opis:

- **Korak vretena od 10 mm po okretu smanjuje vrijeme namještanja.**
- **Nerotirajuće vreteno štiti mjerene površine.**
- **Apsolutni mjerni sustav. otpada nuliranje nakon uključivanja. Sprječava netočna mjerenja.**

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. 357. 1 mjera za namještanje od vel. 25–55.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497445.

Tehnički opis

Mjerno područje	75 - 105 mm
Kosina osovine	10 mm
Vreteno Ø	6,35 mm
Kalibriranje	B2

Očitavanje	0,001 mm
Granica odstupanja	3 µm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Serijski broj	QuickMike
Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Tvornička norma
Očitavanje	mm / inči
Prihvatanje	USB-sučelje
Prihvatanje	Digimatic-sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

Kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 200 mm	022040 200
DAkKS kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 200 mm	022050 200

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497445 USB2
Priključni kabl Data tipkom tip D1	497445 D1
Priključni kabl Data tipkom tip D2	497445 D2