

Mitutoyo

Digitalni mikrometar s izlazom podataka, mjerno područje: 25-55mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	421590 25-55
GTIN	4946368736709
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Granice pogreške točnije nego zahtjevi prema **DIN 863. Uključivanje/isključivanje, Origin (osnovno podešavanje), Zero/Abs** (za nuliranje u bilo kojem položaju), **Hold/Data** (spremanje mjerne vrijednosti, odnosno prijenos podataka).

Opis:

- **Korak vretena od 10 mm po okretu smanjuje vrijeme namještanja.**
- **Nerotirajuće vreteno štiti mjerene površine.**
- **Apsolutni mjerni sustav. otpada nuliranje nakon uključivanja. Sprječava netočna mjerenja.**

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. 357. 1 mjera za namještanje od vel. 25–55.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497445.

Tehnički opis

Granica odstupanja	2 μ m
Kosina osovine	10 mm
Kalibriranje	B2
Mjerno područje	25 - 55 mm

Seriya	QuickMike
Broj sadržanih baterija	1
Vreteno Ø	6,35 mm
Očitavanje	0,001 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Tvornička norma
Očitavanje	mm / inči
Prihvat	USB-sučelje
Prihvat	Digimatic-sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

Kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022040 100
DAkKS kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022050 100

Pribor

Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497445 USB2
Priključni kabl Data tipkom tip D1	497445 D1
Priključni kabl Data tipkom tip D2	497445 D2
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357