

## Mitutoyo

### Digitalni mikrometar s izlazom podataka, mjerno područje: 50-80mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	421590 50-80
GTIN	4946368736716
Razred artikla	44A

#### Opis

##### Izvedba:

Granice pogreške točnije nego zahtjevi prema **DIN 863. Uključivanje/isključivanje, Origin (osnovno podešavanje), Zero/Abs** (za nuliranje u bilo kojem položaju), **Hold/Data** (spremanje mjerne vrijednosti, odnosno prijenos podataka).

##### Opis:

- **Korak vretena od 10 mm po okretu smanjuje vrijeme namještanja.**
- **Nerotirajuće vreteno štiti mjerene površine.**
- **Apsolutni mjerni sustav. otpada nuliranje nakon uključivanja. Sprječava netočna mjerenja.**

##### Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

##### Dio isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. 357. 1 mjera za namještanje od vel. 25–55.

##### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497445.

#### Tehnički opis

Granica odstupanja	3 µm
Mjerno područje	50 - 80 mm
Očitavanje	0,001 mm

Vreteno Ø	6,35 mm
Broj sadržanih baterija	1
Kalibriranje	B2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Seriya	QuickMike
Kosina osovine	10 mm
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Tvornička norma
Očitavanje	mm / inči
Prihvat	USB-sučelje
Prihvat	Digimatic-sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

## Usluge

KalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022040 100
DAkKS kalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022050 100

## Pribor

Priključni kabl Data tipkom tip D2	497445 D2
Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497445 USB2
Priključni kabl Data tipkom tip D1	497445 D1
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357