

Garant**Tool24 Smartline – okomiti ormar opremljen s prihvatom alata, za prihvate alata: HSK40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	979101 HSK40
GTIN	4062406134044
Razred artikla	9SA

Opis**Izvedba:**

Izvlačne ladice podupiru se s dna / baze ormara, a raspolažu centralnim zaključavanjem (primjenjivo za otključavanje u nuždi). Vruće cinčani okviri izvlačnih ladica imaju perforaciju s rasterom od 37 mm na prednjoj strani za prihvat nosača za alat, vodilica nosača, nosača police i perforiranih stijenki. Okomite ladice opremljene su osiguračem izvlačenja i prevrtanja. Otvaraju se automatski. Tako je moguć brz pristup alatima.

- **Skladištenje prethodno podešenih alata.**
- **Moguće samo uz povezanost sa sustavom Tool24 Smartline Master Unit.**
- **Naručivo sa 14 različitih konfiguracija (različiti prihvat SK, VDI, C, HSK).**
- **Uključuje 24 kanala nosivih vodilica.**
- **Prihvati prikladni za nosače alata, nosive vodilice, kutije za police i perforirane stijenke.**
- **Nosivost pri podjeli površine po izvlačnoj površini: 600 kg.**
- **Maksimalna opterećenost okomitog ormara: 2400 kg.**
- **Sustav zaključavanja za otključavanje u slučaju nužde.**

Upotreba:

Automatski sustav izdavanja robe za skladištenje i upravljanje alatom i C artiklima.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, izvlačni okviri antracit RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Okomiti ormari postavljaju povećane zahtjeve prema podlozi jer se izvlačni okviri vode izravno po podu! Kupac mora obvezno ispuniti sljedeće preduvjete za mjesto postavljanja:

- **Tolerancija ravnine prema normi DIN 18202 za gotove ravne podove.**
- **Kutnost od maksimalno 2 milimetra na mjernu duljinu od 1 metra.**
- **Podloga mora biti dovoljne nosivosti.**
- **Glatka podloga.**

Ovi su sustavi pripremljeni za učvršćivanje na pod odnosno na zid i moraju se obvezno osigurati od prevrtanja.

Ovi okomiti ormari mogu se koristiti samo u kombinaciji sa sustavom Tool24 Smartline Master Unit br. 979001 S11M ili br. 979001 S11M-EN, sustavom Tool24 PickOne Master Unit br. 979201 DE ili br. 979211 EN kao i sustavom Tool24 Locker Master Unit br. 979300 DE ili br. 979310 EN.

Tehnički opis

širina	717 mm
Razmak osi A	56 mm
Broj prihvata za alat	504
Broj izvlačnih dijelova	4
Visina	2000 mm
Broj nosača alata br. 970130	24
Okomito izvlačenje, nosivost	600 kg
Težina	320 kg
Dubina	750 mm
Okomito izvlačenje ladice, širina	155 mm
Okomito izvlačenje, korisna visina	1750 mm
Serijski	Tool24 Smartline
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	2400 kg
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Sustav izdavanja robe

Pribor

Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata HSK40

970130 HSK40