

ALZMETALL
we drive productivity**Stolna bušilica ALZTRONIC, maks. Ø rupe u čeliku: 9mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	076563 9
GTIN	2050002043510
Razred artikla	03P

Opis**Izvedba:**

Stolna bušilica velike brzine, izdržljiva i precizna. Višedodirni zaslon sa staklenom površinom otpornom na ogrebotine za optimalnu čitljivost. Jednostavno i jedinstveno navođenje korisnika s pomoću piktograma na zaslonu. Digitalni prikaz dubine rupe s utvrđivanjem nulte točke. Standardna oprema:

- **TFT LCD zaslon od 5 cola s funkcijom dodira: Ručni unos zadane vrijednosti vretena, prikaz stvarne vrijednosti broja okretaja, integrirani prikaz dubine bušenja s dodirnim prijenosom nulte točke, virtualna ljestvica dubine bušenja na zaslonu, indikatori stanja stroja i upozorenja na zaslonu, informacije o servisu, mogućnost odabira jezika za korištenje: DE / EN / FR / ES / IT / NL / RU.**
- **Izmjenični motor 230 volti, 50 Hz.**
- **Priključna utičnica ugrađena, duljina kabela 3 m.**
- **Namještanje broja okretaja u stupnjevima s pomoću potenciometra.**
- **Tri zasebne tipke za rad prema desno – rad prema lijevo – zaustavljanje (zaustavljanje vretena uz pomoć funkcije kočenja).**
- **Oklop vretena s električnom zaštitom.**
- **Gljiva (s uglavljivanjem) za zaustavljanje u slučaju nužde.**
- **Glavni prekidač, može se zaključati.**
- **Lakiranje: DD strukturni lak, signalno bijela RAL 9003, PANTONE 7545c, crno.**

Zakretna bušeća glava s podesivom visinom.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Napomena:

Dodatne stolne bušilice i opcionalna dodatna oprema, kao što su primjerice LED strojna svjetiljka, tehnološko računalo itd., dostupni su na upit.

Tehnički opis

Ø stupa	50 mm
Podešavanje visine glave svrdla	Ručno kolo
Prihvat snaga	700 W
Minimalna udaljenost vretena i postolja	110 mm
Prihvat za alat	B16
Podešavanje posmaka	ručno
Nazivna mjera T-utora	12 mm
Istovar	200 mm
maksimalni Ø rupe s navojima u čeliku	M8
Maksimalna udaljenost vretena i postolja	250 mm
maksimalan broj okretaja	390 - 6500 min ⁻¹
Težina	64 kg
Osnovna ploča stola visina korisne površine	240 mm
Razmak T-utora	80 mm
Oznaka proizvođača	ALZTRONIC i9
Hod vretena	40 mm
maksimalni Ø rupe u čeliku	9 mm
Osnovna ploča stola širina korisne površine	300 mm
Broj T-utora	2
Opskrba energijom	Mrežni pogon
IP-klasa zaštite	IP 54
Vrsta proizvoda	Bušilica

