



## Aku odvijač sa udarnom bušilicom ProCORE, Oznaka proizvođača: GSB1860PRO



### Podaci za narudžbu

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Broj narudžbe  | 070112 GSB1860PRO |
| GTIN           | 3165140951432     |
| Razred artikla | 03B               |

### Opis

#### Izvedba:

**Bosch akumulatorska udarna bušilica** za najzahtjevnije radove namijenjene odvijačima, bušilicama i udarnim bušilicama.

- **Electronic Cell Protection (ECP) štiti bateriju od pregrijavanja i dubinskog pražnjenja.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) štiti motor od preopterećenja.**
- **Mehaničko, višestupanjsko isključenje okretnog momenta.**
- **Praktična kopča za remen (ne 070104).**
- **Integrirano LED svjetlo, prikaz punjenja baterije.**
- **Brzostezna glava za svrdlo.**

S EC motorom bez četkica.

**KickBack-Control** s automatskim isključivanjem u slučaju blokade te jedinstvenom preciznom spojkom. Kompaktna konstrukcija, jako kratka duljina glave (samo 184 mm) za savršeno rukovanje (vel. GSB1860PC), stoga optimalno primjenjivo za rad na uskim mjestima. Moguće dodatno opremanje modulom Connectivity.

#### Dio isporuke:

Uključujući **2x litij-ionske baterije ProCORE od 18 V 4,0 Ah**, punjač i L-BOXX.

#### Napomena:

Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače pronaći ćete pod od br. 073851 nadalje i 073866 nadalje.

Pakiranje: Sustav kovčega (L-Boxx)  
 odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 18 V  
 Oznaka proizvođača: GSB 18V-60C  
 Kapacitet baterije: 4 A·h  
 Napon baterije: 18 V  
 Konstrukcija motora: Motor bez četkica  
 maksimalni mekani zakretni moment: 31 N·m  
 maksimalni okretni moment tvrdo: 60 N·m

## Tehnički opis

|  |                           |
|--|---------------------------|
| maksimalni okretni moment tvrdo                            | 60 N·m                    |
| Napon baterije   | 18 V                      |
| maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja | 2,5 m/s <sup>2</sup>      |
| maksimalan broj okretaja 1. brzina                         | 0 - 600 min <sup>-1</sup> |
| Konstrukcija motora  | Motor bez četkica         |
| maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku                        | 10 mm                     |
| Područje stezanja brzostezne glave                         | 1,5 - 13 mm               |
| Težina   | 1,8 kg                    |
| maksimalne vibracije prema EN s funkcijom udarnog bušenja  | 8 m/s <sup>2</sup>        |
| odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon       | Bosch 18 V                |
| Pakiranje  | Sustav kovčega (L-Boxx)   |
| maksimalni Ø spiralne rupe u drvu                          | 38 mm                     |
| maksimalni Ø spiralne rupe u betonu                        | 10 mm                     |
| maksimalni mekani zakretni moment                          | 31 N·m                    |
| Oznaka proizvođača   | GSB 18V-60C               |
| tipična uporaba  | Strong                    |
| maksimalan broj okretaja 2. brzina                         | 1900 min <sup>-1</sup>    |
| Kapacitet baterije   | 4 A·h                     |
| Broj sadržanih baterija                                    | 2                         |
| Vrsta baterije   | Litij-ionska baterija     |

---

**Pribor**

Litij-ionska baterija ProCore Tip akumulatora, napon  
akumulatora C18 V

073856 C18

Garnitura akumulatorskih startera ProCore Tip  
akumulatora, napon akumulatora C18 V

073863 C18