

Garant**Pokretne ljestve za regale, broj stupnjeva: 13****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	935800 13
GTIN	4062406134242
Razred artikla	91B

Opis**Izvedba:**

Pokretne ljestve s gazištima za montažu na regalima. Dok se ne upotrebljavaju, ljestve se mogu nasloniti na sustav regala i tako uštedjeti prostor. Gazišta i okomiti profili od aluminija, trajni spojevi gazišta i okomitih profila, četverostruki rub. Uključujući prihvat Easyfix. S dva zaustavna kotačića, Ø 80mm. Glatko postolje na gornjem kraju.

Lakiranje:

Okomiti profili antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Svaki komad ljestvi je **izrađen po mjeri.**
Maksimalna **okomita visina ovješnja mora uvijek biti navedena.**

Duljina ljestvi: 3,5 m

Radna visina cca: 4,4 m

maksimalna vodoravna visina ovjesa do: 3,67 m

prikladno za visinu regala: 3000 mm

donja vanjska širina: 0,6 m

Istovar: 1,4 m

Tehnički opis

maksimalna vodoravna visina ovjesa do	3,67 m
Težina	13,24 kg
Duljina ljestvi	3,5 m
donja vanjska širina	0,6 m
Broj stupnjeva	13
Visina grede	25 mm
Širina nosača	73 mm
Visina stepenice	235 mm
Istovar	1,4 m
Radna visina cca	4,4 m
prikladno za visinu regala	3000 mm
Vrsta proizvoda	Ljestve za regal

Pribor

Aluminijska eloksirana cijev duljine 3000 mm tip 1	935810 1
Vodilica s graničnikom tip L	935812 L
Gazište GripStep Primjereno za veličinu ljestvi 13	935820 13
Vodilica za aluminijsku cijev tip 1	935811 1
Vodilica s graničnikom tip R	935812 R