

Garant**Pokretne ljestve za regale, broj stupnjeva: 11****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 935800 11 |
| GTIN | 4062406134235 |
| Razred artikla | 91B |

Opis**Izvedba:**

Pokretne ljestve s gazištima za montažu na regalima. Dok se ne upotrebljavaju, ljestve se mogu nasloniti na sustav regala i tako uštedjeti prostor. Gazišta i okomiti profili od aluminija, trajni spojevi gazišta i okomitih profila, četverostruki rub. Uključujući prihvat Easyfix. S dva zaustavna kotačića, Ø 80mm. Glatko postolje na gornjem kraju.

Lakiranje:

Okomiti profili antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Svaki komad ljestvi je **izrađen po mjeri.**
Maksimalna **okomita visina ovješnja mora uvijek biti navedena.**

Duljina ljestvi: 2,95 m

Radna visina cca: 3,95 m

maksimalna vodoravna visina ovjesa do: 3,11 m

prikladno za visinu regala: 3000 mm

donja vanjska širina: 0,6 m

Istovar: 1,2 m

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Duljina ljestvi | 2,95 m |
| Težina | 11,5 kg |
| donja vanjska širina | 0,6 m |
| maksimalna vodoravna visina ovjesa do | 3,11 m |
| Broj stupnjeva | 11 |
| Visina grede | 25 mm |
| Visina stepenice | 235 mm |
| Širina nosača | 73 mm |
| Istovar | 1,2 m |
| Radna visina cca | 3,95 m |
| prikladno za visinu regala | 3000 mm |
| Vrsta proizvoda | Ljestve za regal |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Vodilica s graničnikom tip R | 935812 R |
| Vodilica s graničnikom tip L | 935812 L |
| Gazište GripStep Primjereno za veličinu ljestvi 11 | 935820 11 |
| Vodilica za aluminijsku cijev tip 1 | 935811 1 |
| Aluminijska eloksirana cijev duljine 3000 mm tip 1 | 935810 1 |