

**Garant****Pokretne ljestve za regale, broj stupnjeva: 9****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	935800 9
GTIN	4062406134228
Razred artikla	91B

**Opis****Izvedba:**

Pokretne ljestve s gazištima za montažu na regalima. Dok se ne upotrebljavaju, ljestve se mogu nasloniti na sustav regala i tako uštedjeti prostor. Gazišta i okomiti profili od aluminija, trajni spojevi gazišta i okomitih profila, četverostruki rub. Uključujući prihvat Easyfix. S dva zaustavna kotačića, Ø 80mm. Glatko postolje na gornjem kraju.

**Lakiranje:**

Okomiti profili antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Svaki komad ljestvi je **izrađen po mjeri.**<br>Maksimalna **okomita visina ovješnja mora uvijek biti navedena.**

Duljina ljestvi: 2,4 m

Radna visina cca: 3,5 m

maksimalna vodoravna visina ovjesa do: 2,61 m

prikladno za visinu regala: 2500 mm

donja vanjska širina: 0,6 m

Istovar: 1 m

**Tehnički opis**

Duljina ljestvi	2,4 m
maksimalna vodoravna visina ovjesa do	2,61 m
donja vanjska širina	0,6 m
Težina	10,2 kg
Broj stupnjeva	9
Širina nosača	73 mm
Visina stepenice	235 mm
Istovar	1 m
Radna visina cca	3,5 m
Visina grede	25 mm
prikladno za visinu regala	2500 mm
Vrsta proizvoda	Ljestve za regal

## Pribor

Vodilica s graničnikom tip L	935812 L
Aluminijska eloksirana cijev duljine 3000 mm tip 1	935810 1
Gazište GripStep Primjereno za veličinu ljestvi 9	935820 9
Vodilica s graničnikom tip R	935812 R
Vodilica za aluminijsku cijev tip 1	935811 1