



Elektronička kliješta za rezanje Super Knips® VDE-izolirano, KW, ukupna duljina: 125mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	726653 125
GTIN	4003773084099
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Uska glava s precizno brušenim oštricama, s finim skošenjem oštrice. Drške s višekomponentnim navlakama, s oprugom za otvaranje.

Ručice s plastičnom prevlakom za rad pod naponom, **izolirano do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Standard:

DIN ISO 9654

Materijal:

Od nehrđajućeg čelika (INOX).

Tehnički opis

Kapacitet rezanja bakrene žice do Ø	0,2 - 1,6 mm
Duljina rezne oštrice	9 mm
Širina glave	13,5 mm
Kapacitet rezanja srednje tvrde čelične žice	0,2 - 1 mm
Rezna oštrica	bez vate
Materijal	Nehrdajući čelik, INOX
Standard	DIN ISO 9654
Drška	Višekomponentna navlaka

Atribut imena proizvoda	KW
s oprugom za otvaranje	da
sa žičanim držačem	ne
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta