



Kompaktna tračna brusilica GKS, tip: 790502002



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077608 790502002
GTIN	4014586888262
Razred artikla	03H

Opis

Izvedba:

Učinkovita kompaktna tračna brusilica za obradu metala.

- **Najveća radna sigurnost zahvaljujući kontroliranom iskrenju.**
- **Vrlo ekonomično u nabavi s optimalnim omjerom cijene i usluge.**
- **Može se odmah primijeniti. Nije potrebno sastavljanje ni montaža.**

Dio isporuke:

Uklj. jednu brusnu traku 75×2000 mm (K 36 R).

Napomena:

Brusne trake vidi br. 558310.

Oznaka proizvođača: GKS 75

Mrežni napon: 230 V

Prihvat snaga: 1500 W

maksimalan broj okretaja: 3000 min⁻¹

Širina trake: 75 mm

Duljina trake: 2000 mm

Tehnički opis

Težina	45 kg
Prihvat snaga	1500 W
Oznaka proizvođača	GKS 75
Mrežni napon	230 V
Duljina trake	2000 mm
maksimalan broj okretaja	3000 min ⁻¹
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Širina trake	75 mm
Vrsta proizvoda	Tračno brusilo