



## Kompaktna tračna brusilica GKS, tip: 790503004



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077608 790503004
GTIN	4014586888293
Razred artikla	03H

### Opis

#### Izvedba:

Učinkovita kompaktna tračna brusilica za obradu metala.

- **Najveća radna sigurnost zahvaljujući kontroliranom iskrenju.**
- **Vrlo ekonomično u nabavi s optimalnim omjerom cijene i usluge.**
- **Može se odmah primijeniti. Nije potrebno sastavljanje ni montaža.**

#### Dio isporuke:

Uklj. jednu brusnu traku 75×2000 mm (K 36 R).

#### Napomena:

Brusne trake vidi br. 558310.

Oznaka proizvođača: GKS 75

Mrežni napon: 400 V

Prihvat snaga: 3000 W

maksimalan broj okretaja: 3000 min<sup>-1</sup>

Širina trake: 75 mm

Duljina trake: 2000 mm

### Tehnički opis

Mrežni napon	400 V
Prihvat snaga	3000 W
Oznaka proizvođača	GKS 75
Duljina trake	2000 mm
Težina	45 kg
maksimalan broj okretaja	3000 min <sup>-1</sup>
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Širina trake	75 mm
Vrsta proizvoda	Tračno brusilo