

Garant GRIDLINE

Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine s Krilna vrata, Za visinu ormara: 1500mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 940501 1500 |
| GTIN | 4062406134297 |
| Razred artikla | 9GI |

Opis**Izvedba:**

Kompleti sadržavaju sve komponente za ugradnju osvjjetljenja unutar ormara za ormare GridLine. Sadržane su LED-lampice dvije duljine: 570 mm i 870 mm. Konektori su osigurani od obrnutog polariteta. Ulazna snaga ovisi o broju LED-lampica u kompletu.

Svjetiljke: Kut svjetlosnog snopa od 30° za osvjjetljenje koje ne zasljepljuje. Integrirani magneti za slobodno pozicioniranje u unutrašnjosti ormara. Nazivni napon 24 V/DC, boja svjetla oko 6000 K, CRI 80, energetski razred A+.

LED-lampice duljine 870 mm: Ulazna snaga 8,5 W; svjetlosni tok 437 lm.

LED-lampice duljine 570 mm: Ulazna snaga 5,5 W; svjetlosni tok 676 lm.

Napajanje: Posebno koncipirano za primjene LED žarulja i osvjjetljenja. Zaštićeno od kratkog spoja, preopterećenja, prenapona i pregrijavanja (automatski oporavak). Industrijski utikač ugrađen s ulazne strane br. 928491 vel. 3.

Ulazni napon 90 – 305 V/AC; izlazni napon 24 V/DC; izlazna struja 2,5 A; snaga 60 W; IP67.

Prekidač: Pri otvaranju vrata osvjjetljenje se automatski uključuje. Spremna ožičena jedinica za jednostavnu montažu.

Vodilica za struju: Inteligentno upravljanje kabelima omogućava varijabilno postavljanje svjetiljki na različitim visinama. Montaža s pomoću integriranih magnetskih vrpca. Označeni okretni utikač. Ne u kompletima br. 940501.

Kabeli: Svi potrebni spojni kabeli između pojedinačnih komponenti. Priključni kabel s njemačkim šuko utikačem br. 928640 vel. DE/2. Broj i vrsta priključnog kabela razlikuje se s obzirom na komplet.

Kompleti rasvjete za bočno osvjjetljenje unutrašnjosti ormara. Lampe se postavljaju bočno na korpus ormara. Spajanjem dviju lampi postiže se osvjjetljenje cijelom visinom ormara. Kompleti su rađeni po mjeri naših GridLine ormara i dopušteno ih je ugrađivati samo u njih.

Kompleti Basic za bočno osvjetljenje unutrašnjosti ormara.

Komplet rasvjete sadrži ugrađene LED lampe, koje nije moguće mijenjati. Upravljački uređaj (napajanje i kabel) može zamijeniti krajnji korisnik.

Plasman:

Broj svjetiljki 570 mm: 2

Broj svjetiljki 870 mm: 2

Dio isporuke:

LED lampe, mrežni adapter, prekidač, kabeli.

Napomena:

- **Na jedno napajanje dopušteno je priključiti maksimalno šest svjetiljki duljine 870 mm ili devet svjetiljki duljine 570 mm.**
- **Sustav nema mogućnost prigušivanja.**
- **Svi kompleti s njemačkim šuko utikačem. Za druge zemlje zasebno naručite odgovarajući priključni kabel br. 928640.**
- **Ugradnja prekidača u ormare širine 20G nije moguća.**
- **Nije prikladno za roletne ormare.**
- **Kompleti prikladni samo za ormare s krilnim vratima.**

Tehnički opis

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Jakost svijetlosti | 2220 lm |
| Prihvat snaga | 29 W |
| Vrsta utikača, ulaz | F |
| Vrsta utikača, ulaz | GST utični sustav |
| Nazivni napon | 250 V |
| Vrsta proizvoda | Letvica za osvjetljenje |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Adapterski kabel za rasvjetnu jedinicu Verzija DE/2 | 928640 DE/2 |
|---|-------------|