

Garant GRIDLINE

Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine s Krilna vrata, širina 50G, Za visinu ormara: 2000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940512 2000
GTIN	4062406134457
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Kompleti rasvjete za osvjjetljenje **polica** unutrašnjosti ormara. Lampe se postavljaju ispod polica i spajaju se s pomoću vodilice za dovod struje. Kompleti su rađeni po mjeri naših opremljenih GridLine ormara i dopušteno ih je ugrađivati samo u njih.

Kompleti Extended za osvjjetljenje jedne police unutrašnjosti ormara.

Kompleti sadržavaju sve komponente za ugradnju osvjjetljenja unutar ormara za ormare GridLine. Sadržane su LED-lampice dvije duljine: 570 mm i 870 mm. Konektori su osigurani od obrnutog polariteta. Ulazna snaga ovisi o broju LED-lampica u kompletu.

Svjetiljke: Kut svjetlosnog snopa od 30° za osvjjetljenje koje ne zasljepljuje. Integrirani magneti za slobodno pozicioniranje u unutrašnjosti ormara. Nazivni napon 24 V/DC, boja svjetla oko 6000 K, CRI 80, energetski razred A+.

LED-lampice duljine 870 mm: Ulazna snaga 8,5 W; svjetlosni tok 437 lm.

LED-lampice duljine 570 mm: Ulazna snaga 5,5 W; svjetlosni tok 676 lm.

Napajanje: Posebno koncipirano za primjene LED žarulja i osvjjetljenja. Zaštićeno od kratkog spoja, preopterećenja, prenapona i pregrijavanja (automatski oporavak). Industrijski utikač ugrađen s ulazne strane br. 928491 vel. 3.

Ulazni napon 90 – 305 V/AC; izlazni napon 24 V/DC; izlazna struja 2,5 A; snaga 60 W; IP67.

Prekidač: Pri otvaranju vrata osvjjetljenje se automatski uključuje. Spremna ožičena jedinica za jednostavnu montažu.

Vodilica za struju: Inteligentno upravljanje kabelima omogućava varijabilno postavljanje svjetiljki na različitim visinama. Montaža s pomoću integriranih magnetskih vrpce. Označeni okretni utikač. Ne u kompletima br. 940501.

Kabeli: Svi potrebni spojni kabeli između pojedinačnih komponenti. Priključni kabel s njemačkim šuko utikačem br. 928640 vel. DE/2. Broj i vrsta priključnog kabela razlikuje se s obzirom na komplet.

Komplet rasvjete sadrži ugrađene LED lampe, koje nije moguće mijenjati. Upravljački uređaj (napajanje i kabel) može zamijeniti krajnji korisnik.

Plasman:

Broj svjetiljki 870 mm: 6

Dio isporuke:

LED lampe, mrežni adapter, vodilice za dovod struje, prekidač, kabeli.

Napomena:

- **Na jedno napajanje dopušteno je priključiti maksimalno šest svjetiljki duljine 870 mm ili devet svjetiljki duljine 570 mm.**
- **Sustav nema mogućnost prigušivanja.**
- **Svi kompleti s njemačkim šuko utikačem. Za druge zemlje zasebno naručite odgovarajući priključni kabel br. 928640.**
- **Ugradnja prekidača u ormare širine 20G nije moguća.**
- **Nije prikladno za roletne ormare.**

Tehnički opis

Prihvat snaga	52 W
Jakost svjetlosti	4050 lm
Nazivni napon	250 V
Vrsta utikača, ulaz	F
Vrsta utikača, ulaz	GST utični sustav
Vrsta proizvoda	Letvica za osvjjetljenje

Pribor

Adapterski kabel za rasvjetnu jedinicu Verzija DE/2	928640 DE/2
---	-------------