



## Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog ključa „TruCheck™ 2“, maks. stezni moment: 350Nm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	654471 350
GTIN	5060207566506
Razred artikla	66D

### Opis

#### Izvedba:

- **Kompaktan, praktičan uređaj za ispitivanje.**
- **Pričvrščivanje vijaka na ravne površine (stol, zid itd.).**
- **LCD zaslona. LED pozadinsko osvjetljenje osigurava dobru čitkost u loše osvijetljenim područjima rada.**
- **Ugrađeni mikro USB priključak 2.0 omogućuje napajanje.**
- **Mjerne jedinice: Nm.**

#### Prednost:

- **Jednostavan za korištenje (smanjena mogućnost pogreške).**
- **Prikladan i za korisnike koji nisu „stručnjaci za kalibriranje“.**
- **Samo jedna tipka postavlja indikaciju na 0.**

#### Upotreba:

Postavljanje i ispitivanje momentnih ključeva za otpuštanje, aktiviranje i pokazivanje, desno okretanje.

#### Točnost:

Postotak odstupanja pri mjerenju:  $\pm 1$  %.

#### Dio isporuke:

USB napajanje (EU/UK/US/AUS), mikro USB 2.0 kabel u stabilnom plastičnom koferu.

## Tehnički opis

maskimalan okretni moment	350 Nm
Mjerno područje	10 - 350 Nm
Uređaj za prikaz širina	138 mm
Uređaj za prikaz visina	110 mm
Uređaj za prikaz dubina	117 mm
Težina	2,7 kg
Četverokutni adapter	1/2 col
Točnost mjerenja momenta	±1 %
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Nazivni napon	100 - 240 V
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Kalibriranje	O4
Vrsta proizvoda	Naprava za provjeru zakretnog momenta

## Usluge

DAkS-kalibriranje desnoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta tip 1000	020130 1000
Kalibriranje desnoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta tip 400	020120 400