



Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog ključa „TruCheck™ 2“, maks. stezni moment: 1100Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	654471 1100
GTIN	5060207566520
Razred artikla	66D

Opis

Izvedba:

- **Kompaktan, praktičan uređaj za ispitivanje.**
- **Pričvršćivanje vijaka na ravne površine (stol, zid itd.).**
- **LCD zaslon. LED pozadinsko osvjetljenje osigurava dobru čitkost u loše osvijetljenim područjima rada.**
- **Ugrađeni mikro USB priključak 2.0 omogućuje napajanje.**
- **Mjerne jedinice: Nm.**

Prednost:

- **Jednostavan za korištenje (smanjena mogućnost pogreške).**
- **Prikladan i za korisnike koji nisu „stručnjaci za kalibriranje“.**
- **Samo jedna tipka postavlja indikaciju na 0.**

Upotreba:

Postavljanje i ispitivanje momentnih ključeva za otpuštanje, aktiviranje i pokazivanje, desno okretanje.

Točnost:

Odstupanje ± 1 % za mjerno područje 110-1100 Nm; ± 2 % za mjerno područje manje od 110 Nm.

Dio isporuke:

USB napajanje (EU/UK/US/AUS), mikro USB 2.0 kabel u stabilnom plastičnom koferu.

Tehnički opis

maskimalan okretni moment	1100 Nm
Mjerno područje	50 - 1100 Nm
Uređaj za prikaz dubina	132,5 mm
Četverokutni adapter	3/4 col
Uređaj za prikaz širina	140 mm
Težina	3,5 kg
Uređaj za prikaz visina	120 mm
Točnost mjerenja momenta	±1 %
Točnost mjerenja momenta	±2 %
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Nazivni napon	100 - 240 V
Vanjski šesterokut	27 mm
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Kalibriranje	O4
Vrsta proizvoda	Naprava za provjeru zakretnog momenta

Usluge

Kalibriranje desnoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta tip 1000	020120 1000
--	-------------