



Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog ključa „TruCheck™ 2 Plus“, maks. stezni moment: 350Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	654476 350
GTIN	5060207566131
Razred artikla	66D

Opis

Izvedba:

- Tri načina primjene: Trenutna vrijednost (Track), granična vrijednost (First Peak), najvećavrijednosti (Final Peak).
- Jednostavno zadavanje ciljnog okretnog momenta s tolerancijama.
- LCD zaslon. LED pozadinsko osvjetljenje osigurava dobru čitkost u loše osvijetljenim područjima rada.
- Ugrađeni mikro USB priključak 2.0 omogućuje napajanje i prijenos podataka.
- Prikaz na zaslonu na 12 jezika.
- Moguća je pohrana do 15 ciljnih okretnih momenata.
- Mjerne jedinice: Nm, lbfft, lbfin.

Prednost:

Brz i optički lako prepoznatljiv prikaz stanja promjenom boje zaslona (crvena, žuta, zelena). Jednostavan prijenos mjernih podataka moguć preko USB sučelja.

Upotreba:

Postavljanje i ispitivanje momentnih ključeva za otpuštanje, aktiviranje i pokazivanje, desno okretanje.

Postavljanje **momentnih odvijača i ključeva** za okretanje na desnu stranu sa odn. bez skale.

Točnost:

Postotak odstupanja pri mjerenju: ± 1 %.

Dio isporuke:

USB napajanje (EU/UK/US/AUS), mikro USB 2.0 kabel.

Tehnički opis

maskimalan okretni moment	350 Nm
Točnost mjerenja momenta	±1 %
Mjerno područje	10 - 350 Nm
Težina	2,7 kg
Uređaj za prikaz visina	110 mm
Uređaj za prikaz širina	138 mm
Četverokutni adapter	1/2 col
Uređaj za prikaz dubina	117 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Nazivni napon	100 - 240 V
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Prihvat	USB-sučelje
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Kalibriranje	O4
Vrsta proizvoda	Naprava za provjeru zakretnog momenta

Usluge

Kalibriranje desnoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta tip 400	020120 400
DAkKS-kalibriranje desnoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta tip 1000	020130 1000