

Garant**Tool24 Locker – Master sustav DE, tip: 300/14****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	979300 300/14
GTIN	4062406134747
Razred artikla	9SA

Opis**Izvedba:**

Sustav izdavanja robe s pretincima različitih veličina za garanciju sigurnog i potpunog dokumentiranja izdavanja robe. Veličine pretinaca omogućuju skladištenje većih artikala i pripremljeni su za punjenje baterija. Serijsko LED unutarnje osvjetljenje olakšava ne samo prepoznavanje pretinaca koji se otvaraju automatski u tamnom okruženju već i samo izdavanje robe. LED traka duž pretinaca pomaže kod izdavanja robe.

Obostrano ugrađene perforirane stijenke omogućuju fleksibilno postavljanje zaslona osjetljivog na dodir kod varijanti Master. Također se mogu postaviti Easyfix kuke i držači kao i svi ostali dijelovi pribora za perforirane stijenke iz našeg kataloga.

Glavni sustav može se proširiti i kombinirati s dodatnim sustavima proširenja bilo koje varijante hardvera Tool24.

Ovaj je artikl kompatibilan sa softverskim rješenjima Hoffmann Group Connected. Sustav pojedinačnog izdavanja za artikle srednje veličine.

Prednost:**Hoffmann Group Connected**

S ovim artiklom dobivate temelj za svoju digitalno umreženu proizvodnju. Povećanje produktivnosti moguće je u kombinaciji s odgovarajućim softverskim modulom.

Upotreba:

Automatski sustav pojedinačnog izdavanja za skladištenje i upravljanje i krupnim artiklima, kao npr. veća osobna zaštitna oprema, električni i ručni alati ili naši plastični sistemski kovčezi L-BOXX®.

Plasman:

Broj pretinaca × visina u mm: 12 × 220; 2 × 300

Dio isporuke:

Sustav Master DE sa zaslonom osjetljivim na dodir od 22 cola, skener barkoda; računalo uključuje softverski paket Basic.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, fronte antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Svi su pretinci pripremljeni za provedbu priključka struje preko kablskih kanala. Priključak pojedinačnih uređaja za punjenje treba provesti kupac. Podaci o težini u tehničkim podacima odnose se na ormare sustava proširenja, tj. bez računala i ekrana.

Opcija pretinaca s prozorčićem, individualne boje i dimenzije (veličine pretinaca, širine i dubine ormara).

Obratite se svom stručnom savjetniku!

Tehnički opis

Visina	1965 mm
širina	800 mm
Dubina	500 mm
Težina	200 kg
Nosivost po pretincu	25 kg
Broj pretinaca	14
Za korisnu dubinu	450 mm
Korisna visina pretinca (2)	300 mm
Korisna visina pretinca (1)	220 mm
Korisna širina pretinca	300 mm
Serija	Tool24 Locker
Serija	Hoffmann Group Connected
Serija	Tool24 Locker
Prihvat	Hoffmann Group Connected
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm

Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Sustav izdavanja robe