

**Fiber ploča XF 733 (CER), Ø 125 mm, granulacija: 24****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	566452 24
GTIN	4018875875926
Razred artikla	56V

Opis**Izvedba:**

Iznimno nelomljivi, ali vrlo savitljivi vulkanizirani **filc**. Rupa 22,23 mm i križni raspored.

VSM XF 733 s maksimalnom snagom brušenja i dugim vijekom trajanja na nemagnetnim metalima kao što je **aluminij**. Brusno aktivni dodatni sloj sprječava dodavanje i prijanjanje strugotina.
Vrsta zrna: **Keramičko zrno s brusno aktivnom prevlakom (STEARAT Plus)**.

Upotreba:

Na kutnim brusilicama s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s s brusnim tanjurima br. 566650/6670. Za **brušenje ravnih ili zaobljenih površina** s velikom **fleksibilnošću**.

Tehnički opis

Ø ploče	125 mm
Granulacija	24
Serija	XF733
Sredstvo za brušenje	Keramičko zrno
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika

Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 125 mm
Ø bušenja	22,23 mm
optimalno za materijal	Aluminij
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Fiber ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
CuZn	prikladno		
suho	prikladno		