

Garant GRIDLINE

Okomiti ormar s perforiranom stijenkom s krilnim vratima s prozorčićem, visina mm / broj perforiranih stijenki: 2000/4**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	942033 2000/4
GTIN	4062406135454
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Okomiti ormar s perforiranom stijenokm u 30×28G

Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. S izvlačnim okvirima, s □ 9×9mm u rasteru od 37 mm za prihvat kuka i držača Easyfix, kao i pribora za perforirane stijenske. Perforirane stijenske podesive u rasteru od 50 mm. Perforirane stijenske vođene su teleskopskim vodilicama te su opremljene **osiguračem za pojedinačno izvlačenje**. Nosivost po izvlačnom okviru 80 kg. Korisna površina obje strane po izvlačnom okviru 2,1 m² (dubina x visina 635×1690 mm).

Lakiranje:

Standardni korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Napomena:

Odgovarajući pribor poput kuka i držača Easyfix itd. pronaći ćete u grupi 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Težina	272 kg
--------	--------

Okomito izvlačenje, korisna dubina	635 mm
širina	1000 mm
Dubina u G	28
Okomito izvlačenje, korisna visina	1690 mm
Dubina	700 mm
Širina u G	40
Okomito izvlačenje, nosivost	80 kg
Visina	2000 mm
Broj perforiranih stijenki	4
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Izvedba	Perforirana stijenka — okomiti ormar
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Okomiti ormar

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip GP11

914226 GP11