

Garant GRIDLINE

Okomiti ormar s perforiranom stijenkom s krilnim vratima s prozorčićem, visina: 2000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	942043 2000
GTIN	4062406135478
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Okomiti ormar s perforiranom stijenkom u 40×28G

Izvedba kao kod br. 942033 vel. 2000/4, no s **tri izvlačna okvira**. Izvanredno prikladno za skladištenje traka za podizanje i omči uz uštedu prostora.

Dio isporuke:

Tri kom. posuda za odlaganje omči br. 942054 vel. 2; četiri kom. univerzalnih držača 45° br. 955590 vel. 75; četiri kom. univerzalnih držača 90° br. 955600 vel. 100×100.

Lakiranje:

Standardni korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Tehnički opis

Dubina u G	28
Broj perforiranih stijenki	3
širina	1000 mm
Okomito izvlačenje, nosivost	80 kg

Težina	243 kg
Širina u G	40
Okomito izvlačenje, korisna dubina	635 mm
Okomito izvlačenje, korisna visina	1690 mm
Visina	2000 mm
Dubina	700 mm
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Izvedba	Perforirana stijenka — okomiti ormar
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Okomiti ormar

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------