

Garant GRIDLINE

## Uredska stanica, kompletna, s krilnim vratima i poklopcem pisača, 3 ladice, 2x30x28G, tip: DE



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	948800 DE
GTIN	4062406135515
Razred artikla	9GK

### Opis

#### Izvedba:

Mjesto za informiranje, ispitivanje i dokumentiranje u neposrednoj blizini mjesta proizvodnje. Gornji ormar s plastičnim roletama sa zaključavanjem i sljedećom opremom:

- **Integrirana rasvjeta s LED tehnologijom.**
- **Prekidač za uključivanje/isključivanje rasvjete.**
- **5 utičnica tipa F.**
- **Dvije police, podesive po visini u rasteru od 25 mm. Korisna širina 1400 mm, korisna dubina 300 mm.**
- **Izvlačiva radna ploča (melaminsko drvo) s rubom protiv kotrljanja na poleđini za blokadu u krajnjem položaju. Debljina 29 mm. Izvlačenje 150 mm.**
- **Integrirana vodilica i otvor za kabel.**
- **Priključni kabel duljine 7 m.**
- **Ventilator s filtrom.**

Podkonstrukcija s korpusom računala s krilnim vratima koja se mogu zaključati i poklopcem pisača. Ormar s krilnim vratima i izvlačnom policom, korisne širine 580 mm, korisne dubine 480 mm. U ormaru s krilnim vratima nalazi se 3-struki produžni kabel 250 V / 16 A s prekidačem za uključivanje / isključivanje.

Korpus ormara za podkonstrukciju sa 100% izvlačnim policama (nosivost do 75 kg).

#### Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, ladice, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Konfiguracija boje plastičnih roleta nije moguća.

## Tehnički opis

Dubina	700 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Korisna dubina ladica	600 mm
Težina	342 kg
širina	1500 mm
Korisna širina ladica	650 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Visina	2200 mm
Nazivni napon	250 V
Vrsta utikača, ulaz	F
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	2×30x28G
Vrsta proizvoda	Uredska stanica

## Pribor

Pomična ručka za GridLine tip HU12	914226 HU12
Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
Ladica,75 kg Prednja visina ladice 300 mm	931163 300