

Garant GRIDLINE

Uredska stanica s korpusom za pisač, krilnim vratima i poklopcem pisača, 30x28G, tip: 1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	948815 1
GTIN	4062406135546
Razred artikla	9GK

Opis

Izvedba:

Mjesto za informiranje, ispitivanje i dokumentiranje u neposrednoj blizini mjesta proizvodnje. Korpus računala s krilnim vratima koja se mogu zaključati i poklopcem pisača. Ormar s krilnim vratima i izvlačnom policom, korisne širine 580 mm, korisne dubine 480 mm.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, ladice, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Tehnički opis

Visina	1000 mm
Nazivni napon	250 V
Vrsta utikača, ulaz	F
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak

List s podacima

Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	30x28G
Vrsta proizvoda	Uredska stanica

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip HU12	914226 HU12
------------------------------------	-------------