

Garant**Ormar s krilnim vratima s prozorčićem, visina: 2000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	945003 2000
GTIN	4062406135614
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Ormar u 30×11G. Moguć prihvat polica s rasterom od 25 mm.

Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom.

Lakiranje:

Korpus svijetlo sive boje RAL 7035.

Vrata antracit RAL 7016, **praškasto lakiranje.**

Napomena:

Police za ormare GridLine pronaći ćete pod br. 944061, 944065.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom
Širina u G	30
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da

Širina	750 mm
Visina	2000 mm
Korisna visina	1845 mm
Dubina u G	11
Težina	45 kg
Dubina	275 mm
Pozicioniranje drške	u sredini
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar u sustavu regala

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------