


**Garant****Ormar s krilnim vratima s prozorčićem, visina: 1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	945003 1000
GTIN	4062406135508
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Ormar u 30×11G. Moguć prihvat polica s rasterom od 25 mm.

Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom.

**Lakiranje:**

Korpus svijetlo sive boje RAL 7035.

Vrata antracit RAL 7016, **praškasto lakiranje.**

**Napomena:**

Police za ormare GridLine pronaći ćete pod br. 944061, 944065.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Visina	1000 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom

Težina	39 kg
Pozicioniranje drške	gore
Korisna visina	845 mm
širina	750 mm
Širina u G	30
Dubina	275 mm
Dubina u G	11
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar u sustavu regala

## Pribor

Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------