

**Univerzalna rupičasta pila bez centrirajućeg svrdla, Ø bušenja: 30mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	788041 30
GTIN	4058546228675
Razred artikla	76G

Opis**Izvedba:**

Zupci od tvrdog metala za dulji vijek trajanja, čak i pri bušenju nepropusnih materijala. Široki i duboki narezni prostori za jednostavno otklanjanje jezgre bušenja. Agresivna geometrija zubaca za do 10 puta brže bušenje u usporedbi s bimetalnim krunskim pilama. Idealno za primjenu u područjima elektronike i instalacija.

Upotreba:

Za bušenje većih rupa i provrta u različitim materijalima: zid, laki građevni materijali, plastika i drvo. Nije prikladno za primjenu u tvrdim materijalima kao što su beton, granit, prirodni kamen i tvrde cigle tvrdoće veće od 30 N/mm².

Napomena:

Koristiti samo u kod bušenja (bez udara).

Tehnički opis

Broj oštrica Z	2
maksimalna dubina razdvajanja	60 mm
Primjena za	Sanitarne cijevi i cijevi za grijanje, halogenski reflektor
Zakivanje s udarcem / bez udarca	bez udarnog svrdla
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Rupičasta pila

Pribor

Posebni adapter s centrirajućim svrdlom ukupna duljina
115-6KT mm

788052 115-6KT